



## Convertisseur USB 3.1 type C vers HDMI 4K60, avec Power Delivery

N° Art.: 43178

### Description

- Ajoute un port HDMI et une alimentation type C à votre ordinateur
- Prend en charges les résolutions jusqu'à 4K 4096x2160@60Hz 8Bit RGB
- Nécessite un port USB 3.1 avec la prise en charge du DisplayPort Alternate Mode
- Prend en charge une alimentation type C jusqu'à 60W
- Garantie 2 ans

Le convertisseur Lindy USB 3.1 type C vers HDMI 4K60 permet de facilement connecter un écran HDMI à partir d'un port USB 3.1 type C avec prise en charge du DisplayPort Alternate Mode. La fonction USB Power Delivery transmet jusqu'à 60W vers un ordinateur portable via un port USB type C qui est simultanément utilisé comme sortie vidéo, l'alimentation externe est à connecter sur le convertisseur.

Avec la prise en charge des résolutions 4K UHD, les contenus vidéo peuvent être affichés avec un maximum de détails, tandis que le connecteur type C est peut se connecter dans un sens comme dans l'autre.

Avec son installation Plug and Play, ce convertisseur est rapidement installé, parfait pour les professionnels et à domicile.

### Détails techniques

#### Spécifications

- Interface AV: USB type C vers HDMI
- Norme: HDMI 2.0
- Bande passante prise en charge: -
- Résolution maximale en entrée: 4096x2160@60Hz 8bit RGB

- Résolution maximale en sortie: 4096x2160@60Hz 8bit RGB
- Chipset: PS176, VL100, RTD2168
- Compatibilité: Ordinateurs équipés en USB type C ou Thunderbolt 3, avec prise en charge du DisplayPort Alternate Mode
- Power Delivery: PD 2.0 jusqu'à 60W (20V 3A)
- Prise en charge HDCP: HDCP 1.4
- Audio: -
- Ports audio dédiés: -
- Caractéristiques spécifiques: DisplayPort Alternate Mode

## Connecteurs

- Entrées: 1 x USB type C (mâle)
- Sorties: 1 x HDMI (femelle)
- Alimentation: -

## Propriétés physiques

- Dimensions (approx.) LxlxH: 33x50x12mm (1.3x1.97x0.47in)
- Longueur du câble (fixe): 150mm (5.91in)
- Matériau du boîtier: Plastique
- Poids net: 0.02kg (0.04lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Température de stockage: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Humidité relative: 0 - 90% RH ( non condensée)
- Puissance: -
- Couleur: Blanc

## Manuel

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 165x80x25mm (6.5x3.15x0.98in)
- Poids brut: 0.06kg (0.13lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

## Contenu de l'emballage

- Convertisseur USB 3.1 type C vers HDMI 4K60
- Manuel Lindy

## Informations commerciales

- No.: 43178
- EAN: 4002888431781

