



Convertisseur USB 3.1 Type C vers Dual Display

N° Art.: 43179

Description

- Convertit un port USB 3.1 type C vers un port HDMI et VGA
- Nécessite un port USB 3.1 avec la prise en charge du DisplayPort Alternate Mode
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 3840x2160@30Hz 8bit RGB (HDMI) / 1920x1080@60Hz (VGA)
- Plug & Play, aucuns pilotes à installer
- Garantie 2 ans

Le convertisseur Lindy USB 3.1 type C vers Dual Display permet de connecter deux écrans haute définition vers un Macbook ou ordinateur portable équipé d'un port USB 3.1 avec DisplayPort Alternate Mode. Avec sa prise en charge SST (Single Stream Transport) et MST (Multi-Stream Transport), le convertisseur peut envoyer le même contenu vers deux écrans (SST) ou utiliser les deux écrans avec un contenu différent (MST), la configuration s'effectue facilement à partir des paramètres de votre carte graphique.

L'installation est simple car aucuns pilotes n'est à installer et le connecteur type C est peut se connecter dans un sens comme dans l'autre.

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV: USB type C vers HDMI & VGA
- Norme: HDMI, VGA
- Bande passante prise en charge: -
- Résolution maximale en entrée: 3840x2160@30Hz 8bit RGB (HDMI) / 1920x1080@60Hz (VGA)
- Résolution maximale en sortie: 3840x2160@30Hz 8bit RGB (HDMI) / 1920x1080@60Hz (VGA)
- Chipset: Synaptics VMM3332BJGR
- Compatibilité: Ordinateurs équipés en USB type C ou Thunderbolt 3, avec prise en charge du DisplayPort Alternate Mode

- Power Delivery: -
- Prise en charge HDCP: HDCP 1.4
- Audio: -
- Ports audio dédiés: -
- Caractéristiques spécifiques: DisplayPort Alternate Mode, SST & MST support

Connecteurs

- Entrées: 1 x USB type C (mâle)
- Sorties: 1 x HDMI (femelle), 1 x VGA (femelle)
- Alimentation: Alimenté par le bus USB

Propriétés physiques

- Dimensions (approx.) LxlxH: 55x45x15mm (2.17.x1.77x0.59in)
- Longueur du câble (fixe): 140mm (5.51in)
- Matériau du boîtier: Plastique
- Poids net: 0.02kg (0.04lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Température de stockage: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Humidité relative: 0 - 90% RH (non condensée)
- Puissance: -
- Couleur: Blanc

Manuel

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 165x80x25mm (6.5x3.15x0.98in)
- Poids brut: 0.05kg (0.11lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenu de l'emballage

- Convertisseur USB 3.1 vers Dual Display
- Manuel Lindy

Informations commerciales

- No.: 43179
- EAN: 4002888431798