



Rallonge USB 2.0 type A, Anthra Line, 0.5m

N° Art.: 36701

Description

- Rallonge USB 2.0 Type A de choix professionnel pour les installations AV et informatiques hautes performances
- Prend en charge les transferts de données jusqu'à 480Mbit/s
- Boîtier en PVC robuste avec connecteurs en nickel et contacts plaqués or
- Câble avec double blindage, conducteurs en cuivre étamé résistant à la corrosion
- USB 2.0, 480Mbit/s; Garantie 10 ans

Faisant partie du concept de connectivité Line développé par LINDY, les rallonges Anthra Line USB 2.0 Type A sont un choix professionnel pour des connexions hautes performances dans les installations AV et IT.

Les câbles Anthra Line USB 2.0 proposent des connexions de qualité premium avec un double blindage et des conducteurs en cuivre étamé pour des performances supérieures et une résistance à la corrosion. Les connecteurs et les contacts plaqués or 24 carats maintiennent l'intégrité et la fiabilité du signal.

Les taux de transfert de 480Mbit/s sont pris en charge pour une transmission rapide et sans effort de large volume de données.

Disponible dans les longueurs de 0.2m, 0.5m, 1m, 2m, 3m et 5m

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: USB 2.0 type A mâle
- Connecteur B: USB 2.0 type A femelle
- Matériau du boîtier: PVC
- Revêtement du connecteur: Nickel
- Matériau des broches: Cuivre
- Revêtement des broches: Or
- Dimensions (approx.) LxlxH:
 - A (M): 15.5x35x7.8mm (0.61x1.38x0.31in)
 - A (F): 17x35x9.8mm (0.67x1.38x0.39in)

Détails du câble

- Longueur: 0.5m (1.64ft)
- Norme: USB 2.0
- Couleur: Noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 4.4mm (0.17in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: Cuivre étamé
- Section des conducteurs: 26/28AWG
- Blindage: Tresse Aluminium Magnésium

Spécifications

- Bande passante supportée: 480Mbit/s
- Résolution maximale: -
- Atténuation nominale: 5.8db/km
- Rayon de courbure minimal: 16mm (0.63in)
- Température de fonctionnement: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Température de stockage: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Testé par ATC: -

Manuel

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Garantie (années): 10
- Certifié: RoHS, REACH & UL

Informations commerciales

- No.: 36701
- EAN: 4002888367011

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 36700 - 0.2m (0.66ft)
- 36701 - 0.5m (1.64ft)

- 36702 - 1m (3.28ft)
- 36703 - 2m (6.56ft)
- 36704 - 3m (9.84ft)
- 36705 - 5m (16.44ft)

© LINDY 2019