

**Câble USB 3.0 Type A vers B, Anthra Line, 2m**

N° Art.: 36742

## Description

- Câble USB 3.0 Type A vers B de choix professionnel pour les installations AV et informatiques hautes performances
- Prend en charge les transferts de données SuperSpeed jusqu'à 5Gbit/s
- Boîtier en PVC robuste avec connecteurs et contacts plaqués or
- Câble avec triple blindage, conducteurs en cuivre étamé résistant à la corrosion
- SuperSpeed, USB 3.0, 5Gbit/s; Garantie 10 ans

Faisant partie du concept de connectivité Line développé par LINDY, les câbles Anthra Line USB 3.0 Type A vers B, sont un choix professionnel pour des connexions hautes performances dans les installations AV et IT.

Les câbles Anthra Line USB 3.0 sont de qualité premium et disposent d'un triple blindage avec des conducteurs en cuivre étamé pour des performances supérieures et une résistance à la corrosion. Les connecteurs et les contacts plaqués or 24 carats maintiennent l'intégrité et la fiabilité du signal.

Le protocole SuperSpeed est pris en charge avec une bande passante de jusqu'à 5Gbit/s pour un transfert rapide de grands volumes de données.

Disponible dans les longueurs de 0.5m, 1m, 2m, 3m et 5m

## Détails techniques

Connectiques

- Connecteur A: USB 3.0 Type A mâle
- Connecteur B: USB 3.0 Type B mâle
- Matériau du boitier: PVC
- Revêtement des connecteurs: or
- Matériau des broches: cuivre
- Revêtement des broches: or
- Dimensions (approx.) LxIxH:
  - A: 15.5x35x7.8mm (0.61x1.38x0.31in)
  - B: 12.2x35x13.5mm (0.48x1.38x0.53in)

## Détails du câble

- Longueur: 2m (6.56ft)
- Norme: USB 3.0
- Couleur: noir
- Type: rond
- Diamètre de la gaine: 5.5mm (0.22in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: cuivre étamé
- Section des conducteurs: 24/28/30AWG
- Blindage: tresse d'aluminium, couverture 85%

## Spécifications

- Bande passante prise en charge: 5Gbit/s
- Atténuation nominale: 0.5MHz-7.5GHz<25dB
- Rayon de courbure minimal: 48mm (1.89in)
- Température de fonctionnement: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Température de stockage: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)

## Divers

- Type d'emballage: sachet individuel
- Garantie (années): 10
- Certifié: RoHS, REACH, UL

## Informations commerciales

- No. 36742
- EAN: 4002888367424

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 36740 - 0.5m (1.64ft)
- 36741 - 1m (3.28ft)
- 36742 - 2m (6.56ft)
- 36743 - 3m (9.84ft)

- 36744 - 5m (16.44ft)

© LINDY 2019