



Câble USB 3.1 Type A vers C 3A, Black Line, 0.5m
N° Art.: 36915

Description

- Câble USB 3.1 Type C vers A d'entrée de gamme pour les applications privées ou de petites entreprises
- Prise en charge SuperSpeed+ et des transferts de données jusqu'à 10Gbit/s
- Boîtier en PVC robuste, connecteurs en nickel, contacts plaqués or
- Câble avec triple blindage, conducteurs en cuivre étamé anti-corrosion
- SuperSpeed+, USB 3.1, 10Gbit/s; garantie 10 ans

Faisant partie du concept de connectivité Line développé par LINDY, les câbles Black Line USB 3.1 Type C vers A sont une solution d'entrée de gamme fiable et de qualité, parfait pour les usages à domicile ou dans les petites entreprises.

L'USB Type C fournit un connecteur réversible, peu importe le sens d'insertion du câble, la connexion sera toujours effectuée. Ce connecteur permet une communication bidirectionnelle complète avec une négociation automatique de l'hôte et du périphérique.

Les câbles Black Line USB 3.1 disposent d'un triple blindage avec des conducteurs en cuivre étamé pour des performances supérieures et une résistance à la corrosion. Les connecteurs en nickel et les contacts plaqués or maintiennent l'intégrité et la fiabilité du signal.

Le protocole SuperSpeed+ est pris en charge avec une bande passante de jusqu'à 10Gbit/s pour un transfert rapide de grand volumes de données.

Les câbles Black Line USB 3.1 Type C vers A sont disponibles dans les longueurs de 0.15m, 0.5m, 1m et 1.5m

Détails techniques

Connectiques

- Connecteur A: USB 3.1 Type A mâle
- Connecteur B: USB 3.1 Type C mâle
- Matériau du boîtier: PVC
- Revêtement des connecteurs: nickel
- Matériau des broches: bronze phosphoreux
- Revêtement des broches: or 24 carats
- Dimensions (approx.) LxlxH:
 - A: 15.5x35.1x7.8mm (0.61x1.38x0.31in)
 - C: 11.0x25.5x7.3mm (0.43x1.00x0.29in)

Détails du câble

- Longueur: 0.5m (1.64ft)
- Norme: USB 3.1
- Couleur: noir
- Type: rond
- Diamètre de la gaine: 4.5mm (0.18in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: cuivre étamé
- Section des conducteurs: 26/32/32AWG
- Blindage: tresse de cuivre, couverture 75%

Spécifications

- Bande passante prise en charge: 10Gbit/s
- Atténuation nominale: 0.5Mhz – 15Ghz < 40db
- Rayon de courbure minimal: 45mm (1.77in)
- Température de fonctionnement: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Température de stockage: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Divers

- Type d'emballage: sachet individuel
- Garantie (années): 10
- Certifié: RoHS, REACH, UL

Informations commerciales

- No. 36915
- EAN: 4002888369152

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 36914 - 0.15m (1.64ft)
- 36915 - 0.5m (1.64ft)
- 36916 - 1m (3.28ft)
- 36917 - 1.5m (4.92ft)

© LINDY 2019