



Câble USB 2.0 Type A vers Mini-B, Cromo Line, 3m

N° Art.: 36633

Description

- Câbles USB 2.0 type A vers Mini-B, performants et esthétiques
- Prend en charge des transferts jusqu'à 480Mbit/s
- Prise ABS chromée avec contacts et connecteurs plaqué or 24 carats
- Câble avec double blindage, conducteurs en cuivre étamé résistants à la corrosion
- USB 2.0, 480Mbit/s; Garantie 10 ans

"Cable Lines" représente le concept de connectivité des câbles Lindy. La gamme haute performance de câbles USB 2.0 type A vers Mini-B 'Cromo Line' du concept "Cable Lines" représente un design bien pensé et tourné vers une réalité technique.

Les câbles USB 2.0 Cromo Line disposent d'un double blindage et de conducteurs cuivre étamé pour une transmission la plus élevée sans pertes. Les connecteurs et les contacts plaqués or 24 carats garantissent une résistance à la corrosion et une fiabilité élevée.

Les vitesses de transfert jusqu'à 480Mbit/s sont pris en charge.

Longueurs disponibles: 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m et 7.5m

Détails techniques

Connectiques

- Connecteur A: USB 2.0 Type A mâle
- Connecteur B: USB 2.0 Type Mini-B mâle

- Matériau du boîtier: ABS, chromé
- Revêtement des connecteurs: or 1µm
- Matériau des broches: bronze phosphoreux
- Revêtement des broches: or 24 carats 3µm
- Dimensions (approx.) LxlxH:
 - A: 16x35x8.3mm (0.63x1.38x0.34in)
 - Mini-B: 10x29x7.5mm (0.39x1.14x0.30in)

Détails du câble

- Longueur: 3m (9.84ft)
- Norme: USB 2.0
- Couleur: gris
- Type: rond
- Diamètre de la gaine: 4.0mm (0.16in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: cuivre étamé
- Section des conducteurs: 24/28AWG
- Blindage: tresse de cuivre, couverture 70%

Spécifications

- Bande passante prise en charge: 480 Mbit/s
- Atténuation nominale: 0.5-5m: 0.5-400MHz < 5.8db
7.5m: 0.5-400MHz < 7.0db
- Rayon de courbure minimal: 55mm (2.2in)
- Température de fonctionnement: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Température de stockage: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Divers

- Type d'emballage: sachet individuel
- Garantie (années): 10
- Certifié: RoHS, REACH, UL

Informations commerciales

- No. 36633
- EAN: 4002888366335

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 36630 - 0.5m (1.64ft)
- 36631 - 1m (3.28ft)
- 36632 - 2m (6.56ft)

- 36633 - 3m (9.84ft)
- 36634 - 5m (16.44ft)
- 36635 - 7.5m (24.61ft)

© LINDY 2019