



Boîtier SSD externe, M2 - USB 3.0



Guide d'installation rapide DA-71111 Rev. 2

Description

Le boîtier en aluminium permet l'installation d'un SSD NGFF qui peut être connecté via USB à un PC ou un ordinateur portable.

Spécifications

- **Connecteur :**
 - Externe : 1 x Micro USB 3.0 Type-B femelle
 - Interne : 1 x Logement NGFF 6 Gb/s
- **Puce :** Asmedia ASM1153E
- Compatible UASP
- Compatible SSD M.2 SATA uniquement, non compatible SSD M.2 PCIE
- Compatible SSD : NGFF (M.2) 22 x 30mm/42mm/60mm/80mm
- Capacité max. jusqu'à 2 TB pour SSD
- Débit de transfert de données jusqu'à 5 Gb/s
- Témoin d'alimentation et d'accès
- **Coloris :** Noir
- Alimenté par câble USB 3.0, aucun adaptateur d'alimentation n'est nécessaire
- Branchement à chaud, Plug-and-Play
- Assemblé par vis

Configuration système requise

Windows Vista/7/8/8.1/10.

Mac OS 10.8

Linux Kernel 2.6

PC ou ordinateur portable avec un port USB de type A disponible

Contenu de l'emballage

- Boîtier SSD externe, M2 - USB 3.0
- Tournevis, vis
- Câble USB 3.0 Type-A vers micro USB (env. 50 cm)



Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit contient la déclaration de conformité. Si la déclaration de conformité est manquante, vous pouvez la demander par post à l'adresse du fabricant ci-dessous:

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germany

