

Diviseur HDMI 2 Ports 4K

4K@30Hz, CA alimenté, noir

Part No.: **207669**

Caractéristiques:

- Reproduit un signal audio/vidéo Ultra-Haute définition (UHD) jusqu'à deux écrans UHD HDMI
- Résolution 4K à 30 Hz, vidéo 3D intégrale et technologie Deep Color
- Supporte la bande passante d'amplificateur vidéo jusqu'à 340 MHz et 3,4 Gb/s par canal (10,2 Gbits/s au total) pour des écrans 4Kx2K
- Supporte un Master Audio compressé DTS-HD et un son surround 7.1 ainsi qu'un Dolby TrueHD et un canal audio non compressé LPCM 8
- Prend en charge les technologies Deep Color 48 bits (12 bits par canal) et xvYCC (x.vColor).
- Prend en charge les formats de codage LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio et Dolby TrueHD.
- Compatible HDCP
- Installation PnP alimentée en CA ; aucune configuration particulière et télécommande requise
- Jusqu'à 3 répartiteurs peuvent être montés en cascade pour prendre en charge 4 écrans 4K
- Contacts plaqués or pour des connexions sans corrosion
- Compatible avec les consoles de jeu Playstation et Xbox, les lecteurs Blu-ray, les boîtiers décodeurs, les récepteurs satellite et autres périphériques
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications

- HDCP 1.4
- DVI 1.0
- CTS 1.4a
- CE
- FCC
- RoHS2

Général

- Portée (de l'ordinateur au répartiteur) : jusqu'à 15 m (49 ft)
- Portée (du répartiteur à l'écran) : jusqu'à 15 m (49 ft)
- Alimentation : 5 VDC ; adaptateur alimentation CA, 0,9 m

Connexions

- Une entrée femelle HDMI, 19-broche
- Deux sortie femelle HDMI, 19-broche
- Une entrée femelle, OD 3,5 mm / ID 1,3 mm

Entrée/sortie de signal

- Signal vidéo d'entrée : 0,5 à 1,0 V p-p
- Signal DDC d'entrée : 5 V p-p (TTL)
- Maximum de la gamme lien simple : 3840x2160 à 30 Hz, 4096x2160 à une résolution 24 Hz
- Sortie vidéo : HDMI 2.0, HDCP 2.2
- Fréquence : 3,40 Gbits/s/340 MHz

Résolutions vidéo

- DTV/HDTV : 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K à 30 Hz

Caractéristiques physiques

- Voyants DEL : alimentation et connexion du port
- Dimensions : 75 x 49 x 16 mm
- Adaptateur alimentation CA : 5 VDC / 1 A ; 0,9 m
- Poids : 0,04 kg
- Boîtier : plastique

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
- Température de stockage : -20 – 60 °C
- Humidité de fonctionnement : 0 – 96 %

Contenu du pack

- Diviseur HDMI 2 Ports 4K
- Adaptateur CA
- Guide d'installation rapide



