

Hub splitter DisplayPort vers 2xPort HDMI avec MST

4K@30Hz, Alimentation USB, Fonction Mur Vidéo, HDCP 2.2

Part No.: **152716**

Caractéristiques:

- Duplique un signal DisplayPort (DP) Ultra-Haute-Définition (UHD) sur un maximum de deux écrans UHD HDMI
- Résolution 4K à 30 Hz, vidéo 3D intégrale et technologie Deep Color
- Prend en charge le format audio compressé DTS Master Audio et le son Surround 7.1 jusqu'à 192 kHz
- Compatible avec les modes Miroir, Étendu et Multi-Stream Transport (MST), afin d'optimiser les capacités de travail ou de jeu
- Le mode Miroir duplique l'écran de l'ordinateur sur deux écrans, avec une résolution allant jusqu'à 4K@30Hz
- Le mode Étendu permet d'étendre l'espace de travail du bureau sur un maximum de deux écrans avec une résolution allant jusqu'à 4K@30Hz
- Le mode MST crée un mur vidéo pour une expérience plus immersive, en utilisant deux écrans - avec des résolutions allant jusqu'à 3840x2160 à 30 Hz - comme un seul et même écran
- Alimentation USB, avec installation Plug and Play ; pas besoin de télécommande ou d'installation spécifique
- Câble DisplayPort intégré
- Parfait pour accroître les capacités d'un écran, ou pour créer un mur vidéo dans des lieux comme des écoles, des églises, des salles de conférence, des salons d'exposition, et des magasins de vente ; parfait pour la signature numérique, et pour l'AMD Eyefinity Technology dans le cadre du jeu vidéo
- Compatible HDCP 2.2
- Contacts plaqués or pour des connexions sans corrosion
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications

- DP 1.2
- HDCP 2.2
- DVI 1.0
- CTS 1.4a
- CE
- FCC
- RoHS2

Connexions

- 1 DisplayPort (DP) mâle (entrée)
- 2 HDMI femelles (sorties)

- 1 USB Micro-B 5 V / 2 A, alimentation, femelle (entrée)

Entrée/sortie de signal

- Signal vidéo d'entrée : 0,5 à 1,0 V p-p
- Signal DDC d'entrée : 5 V p-p (TTL)
- Portée maximale de simple liaison : 10,2 Gbits/s et résolution 3840x2160 à 30 Hz
- Signal vidéo de sortie : HDCP 2.2, DVI 1.0

Résolutions vidéo

- DTV/HDTV : 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K à 30 Hz

Caractéristiques physiques

- Dimensions: 255 x 50 x 11 mm
- Câble alimentation, USB Micro-B : 1 m
- Poids : 50 g
- Boîtier : plastique

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
- Température de stockage : -20 – 60 °C
- Humidité de fonctionnement : 0 – 96 %

Configuration requise

- Windows XP/Vista/7/8.1/10
- Carte graphique DP 1.2

Contenu du pack

- Hub splitter DisplayPort vers 2xPort HDMI avec MST
- Guide d'installation rapide



