

Étagère de 25.4 cm (10") en porte-à-faux

1U, 150 mm profondeur, noir

Part No.: **714839**

Caractéristiques:

- Espace rackable 1U
- Étagère 10 " rackable
- Charge statique maximale de 25 kg
- Revêtement en poudre antistatique
- épaisseur d'acier jusqu'à 1,2 mm
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Général

- Couleur : Noir RAL9005
- 1U

Dimensions

- 150 (L) x 270 (W) x 44.45 (H) [mm]
- 5.91 (L) x 10.63 (W) x 1.75 (H) [in]

Contenu du pack

- Étagère de 25.4 cm (10") en porte-à-faux
- Lot de 4 écrous-cages

