

Diviseur HDMI 4 Ports Compact 4K

4K@30Hz, CA alimenté, noir

Part No.: **207706**

Caractéristiques:

- Reproduit un signal audio/vidéo Ultra-Haute définition (UHD) jusqu'à quatre écrans UHD HDMI
- Résolution 4K à 30 Hz, vidéo 3D intégrale et technologie Deep Color
- apporte la bande passante d'amplificateur vidéo jusqu'à 340 MHz et 3,4 Gb/s par canal (10 Gb/s au total) pour des écrans 4Kx2K
- Supporte la technologie "deep color" 36-bit (12-bits par canal), et sYCC Color Space
- Prend en charge le format audio compressé DTS-HD Master Audio, le son Surround 7.1, Dolby TrueHD et LPCM 8 canaux non compressé
- Compatible HDCP
- Multiples diviseurs (cinq au total) peuvent être installés en cascade jusqu'à pouvoir supporter 16 écrans 4K
- Compatible avec les consoles de jeu Playstation et Xbox, les lecteurs Blu-ray, les boîtiers décodeurs, les récepteurs satellite et autres périphériques
- Plug and play
- Contacts plaqués or pour des connexions sans corrosion
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications

- HDCP 1.4
- CTS 1.4b
- CE
- FCC
- RoHS2

Général

- Gamme source vers diviseur et source vers écran : jusqu'à 15 m
- Adaptateur CA, 5 VDC / 1 A, 70 cm
- Consommation : 5 W

Connexions

- Une entrée femelle HDMI
- Quatre sortie femelle HDMI
- Une entrée femelle alimentation 5 VDC

Entrée/sortie de signal

- Signal vidéo d'entrée : 0,5 à 1,0 V p-p
- Signal DDC d'entrée : 5 V p-p (TTL)
- Maximum de la gamme lien simple : 10,2 Gb/s et 4096x2160 à une résolution 24 Hz
- Signal vidéo de sortie : HDMI 1.4, HDCP 1.4

Résolutions vidéo prises en charge

- DTV/HDTV : 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K à 30 Hz

Caractéristiques physiques

- Voyants DEL : alimentation et connexion du port
- Bouton Réinitialiser.
- Dimensions : 81 x 58 x 18 mm
- Poids : 0,3 kg
- Boîtier : plastique

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
- Température de stockage : -20 – 60 °C
- Humidité de fonctionnement : 0 – 96 %

Contenu du pack

- Diviseur HDMI 4 Ports Compact 4K
- Adaptateur secteur
- Guide d'installation rapide



