

**Automation Products - u-remote IP20
UR20-BM-SP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration**Plus de performance Simplifié.
u-remote.**

Weidmüller u-remote – notre concept innovant de marche/arrêt à distance sous IP 20 est axé sur les avantages de l'utilisateur : planification sur mesure, installation plus rapide, démarrage plus sécurisé, plus de temps d'arrêt. Pour une performance considérablement améliorée et une plus grande productivité

Réduisez la taille de vos armoires avec u-remote, grâce à la conception modulaire la plus restreinte du marché et le besoin de moins de modules d'alimentation de puissance. Notre technologie u-remote offre aussi un assemblage sans outils, alors que la conception modulaire " sandwich " et le serveur Web accélèrent l'installation, à la fois dans l'armoire et la machine. Les LED d'état sur le canal et chaque module u-remote autorisent un diagnostic fiable et une maintenance rapide.

Cela et plein d'autres idées surprenantes augmentent la disponibilité de vos machines et vos systèmes. Tout en assurant des processus parfaitement fluides. De la planification à l'exploitation.

u-remote : pour de meilleures performances. Simplifié

Informations générales de commande

Type	UR20-BM-SP
Référence	1350930000
Version	Pièce de rechange, , Boîtier d'embase
GTIN (EAN)	4050118402735
Emballage	Carton

**Automation Products - u-remote IP20
UR20-BM-SP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	11,5 mm	Largeur (pouces)	0,453 inch
Hauteur	128 mm	Hauteur (pouces)	5,039 inch
Profondeur	58 mm	Profondeur (pouces)	2,283 inch
Poids net	29,9 g		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 5.0	EC002584	ETIM 6.0	EC002584
eClass 6.2	27-24-26-92	eClass 7.1	27-24-26-91
eClass 8.1	27-24-26-91	eClass 9.0	27-33-02-92
eClass 9.1	27-24-26-90		

Agréments

ROHS Conforme