

**Ethernet industriel
IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Delivery incl. dust caps

Convertisseur de média FreeCon Active PROFINET, avec fonction de diagnostic, pour connecteur enfichable PushPull Var. 14, selon CEI 61076-3-117 avec RJ45 et SC-RJ POF selon CEI 61754-24 et PushPull Power selon les spécifications PROFINET.

Informations générales de commande

Type	IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C
Référence	1324440000
Version	Convertisseur de support fibre optique plastique, FreeCon
GTIN (EAN)	4050118128208
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Ethernet industriel IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 722,04 g

Températures

Température de fonctionnement, max.	55 °C	Température de fonctionnement, min.	-20 °C
Température de fonctionnement	-20 °C...55 °C	Température de stockage	
Température de pose			

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Normes

Norme de connecteur	CEI 61076-3-117 Var. 14, CEI 61754-24, CEI 60603-7-51	N° de certificat (cULus)	E141197
---------------------	---	--------------------------	---------

Propriétés électriques

Affichage LED	P1 : port actif, P2 : port actif, SF : erreur de collecte, BF : erreur de bus, US1 : tension 1 (électronique), US2 : tension 2	Consommation de courant	Typ. 200 mA
Plage de tensions de fonctionnement	18...30 V DC	Protocole	PROFINET IRT
Tension de fonctionnement	24 V DC	Vitesse de transmission	100 MB

Classifications

ETIM 6.0	EC001467	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-14	eClass 9.1	19-17-01-14

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

**Ethernet industriel
IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	PI_Zertifikat_1324440000
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentation utilisateur	Manual EN MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Firmware update manual Manual DE
Logiciel	GSDML-V2.25-Weidmuller-FCAPIMPOF-20130124.zip WM_FCA_PIM_POF_V_1_04_01.zip CFG configurator - Weidmueller_FreeCon_08042011

Fiche de données**Ethernet industriel
IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins**Dessin coté**