

Ethernet industriel IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Connecteur débrochable PushPull Power selon
spécification PROFINET

Informations générales de commande

Type	IE-BSS-VAPM-24V
Référence	2493480000
Version	Connecteur d'alimentation, Bride, PROFINET, Jeu de brides
GTIN (EAN)	4050118522143
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Ethernet industriel IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	66 mm	Longueur (pouces)	2,598 inch
Largeur	46 mm	Largeur (pouces)	1,811 inch
Poids net	54 g		

Températures

Température de fonctionnement , max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de stockage	
Température de pose			

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Couleur	gris argent
Cycles d'enfichage	≥ 100	Degré de pollution	2
Degré de protection	IP67	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression, nickelé
Matériau des contacts	Alliage de cuivre	Matériau du joint	NBR
Nombre de pôles	5	Raccordement 1	Ressort
Section de raccordement du conducteur, souple, max.	2,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, souple, min.	0,75 mm ²
Surface du contact	Or sur nickel	Type de montage	4 Outils de vissage
Type de verrouillage	Push Pull		

Normes

Norme de connecteur	selon la spécification PROFINET	Certificat N° (UR)	E92202
---------------------	---------------------------------	--------------------	--------

Propriétés électriques

Courant admissible à 50 °C	16 A	Tension de fonctionnement	24 V
----------------------------	------	---------------------------	------

Classifications

ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-44-03-90

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements



Données techniques [STEP](#)

Date de création 28 mai 2019 20:01:27 CEST

Niveau du catalogue 23.05.2019 / Toutes modifications techniques réservées

Fiche de données**Ethernet industriel
IE-BSS-VAPM-24V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins**Dessin coté****Dessin**

We recommend using 10-mm-long wire-end ferrules