

Double port USB-A et USB-C prise murale avec sortie en façade

Deux ports de charge USB (type-A et type-C), sortie 5 V / 2.1 A, façade européenne 80 x 80
Part No.: **772198**

Caractéristiques:

- Deux ports de charge — un en USB-C, l'autre en USB-A
- Sortie pour chargeur 5 V / 2,1 A
- Façade européenne
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Général

- Double port USB-A et USB-C prise murale avec sortie en façade
- LED verte
- Boîtier ignifuge PC

Électrique

- Sortie DC : 5 V
- Tension maximale de sortie: +/- 5 %
- Courant de sortie : 2 100 mA
- Puissance de sortie : 10,5 W max
- Hors charge : 0,2 W max
- Tension d'entrée : 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : -10 – 40 °C
- Température de stockage : -20 – 85 °C

Dimensions

- 37 x 80 x 80 mm

Contenu du pack

- Double port USB-A et USB-C prise murale avec sortie en façade
- Mode d'emploi rapide

