

Détecteur d'arc, disjoncteur combiné 230V, 6kA, 2 pôles, C, 10A compact (1UM)



Version	
Nom de marque produit	SENTRON
Version du produit	Appareil compact
Caractéristiques techniques générales	
Nombre de pôles	2
Nombre de pôles / Remarque	1P+N
Dimensions pour matériel d'installation encastrable / selon DIN 43880	1
Protection de contact contre les décharges électriques / selon EN 50274	Sécurité pour les doigts et le dessus de la main
Durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) / typique	10 000
Fonction de commutation / retard de courte durée	Non
Catégorie de surtension	III
Tension d'alimentation	
Type de tension	AC
Courant / pour CA / Valeur assignée	10 A
Tension d'alimentation	
<ul style="list-style-type: none"> <li>pour CA / Valeur assignée</li> </ul>	230 V

<b>Fréquence de la tension d'alimentation</b>	
• Valeur assignée	50 Hz
<b>Classe de protection</b>	
Indice de protection IP	IP20, avec disp...rs raccordés
<b>Dissipation</b>	
Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	0,95 W
<b>Électricité</b>	
• Courant de déclenchement	50 ... 500
• Courant de déclenchement	1 ... 10
<b>Détails sur le produit</b>	
Caractéristique produit	
• sans halogènes	Oui
• sans silicone	Oui
Extension produit / noyable / Équipements supplémentaires	Oui
<b>Liens</b>	
• Section de câble raccordable	
— âme massive	0,75 ... 16 mm <sup>2</sup>
— multibrin	0,75 ... 16 mm <sup>2</sup>
• Section de câble raccordable / âme souple / avec embouts	0,75 ... 10 mm <sup>2</sup>
Couple de serrage / pour bornes a vis	1,2 ... 2 N·m
Position / du câble de raccordement au réseau	quelconque
<b>Conception mécanique</b>	
Hauteur	90 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	68,5 mm
Profondeur	70 mm
Nombre d'unités modulaires de largeur	1
Mode de fixation	Rail DIN (REG)
Position de montage	au choix
Poids net	150 g
<b>Conditions environnementales</b>	
Température ambiante	
• à l'entreposage	-25 ... +45 °C
	-40 ... +75 °C
<b>Certificats</b>	



EG-Konf.

Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SV6016-7KK10>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SV6016-7KK10>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SV6016-7KK10](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV6016-7KK10)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>







