

Ethernet industriel IE-PS-SCRJ1-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Connecteur débrochable FO SC-RJ selon CEI 61754-24
pour diamètre extérieur de 2,6 à 3 mm

Informations générales de commande

Type	IE-PS-SCRJ1-SM
Référence	1206740000
Version	Connecteur fibre optique, Connecteur SCRJ, monomode, IP20
GTIN (EAN)	4032248988396
Cdt.	10 pièce(s)

**Ethernet industriel
IE-PS-SCRJ1-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Poids net 16,1 g

Températures

Humidité	Humidité relative de 0 à 93 %	Température de fonctionnement , max.	80 °C
Température de fonctionnement , min.	-20 °C	Température de fonctionnement	-20 °C...80 °C
Température de stockage		Température de pose	

Caractéristiques générales

Affaiblissement de réflexion	≥ 40 dB	Cycles d'enfichage	1000
Degré de protection	IP20	Description de l'article	Connecteur SCRJ, monomode
Diamètre de la gaine, max.	3 mm	Diamètre de la gaine, min.	2,8 mm
Diamètre du fil individuel, max.	1,4 mm	Diamètre du fil individuel, min.	0,6 mm
Force d'arrachement du câble, min.	100 N	Humidité	Humidité relative de 0 à 93 %
Matériau capuchon de protection antipoussière	TPE	Matériau de base du boîtier	PC UL 94 V0
Matériau douille à sertir	Cuivre, nickelé	Matériau du fourreau anticoudage	TPE
Matériau embout	Zirkonia, Perçage 125,5 µm	Matériau ressort	Acier inoxydable
Perte d'insertion	≤ 0,5 dB	Raccordement 1	SCRJ
Raccordement 2	collage, sertissage, polissage	Type de fibre	GOF, Unimodal
Utilisation Matériau du boîtier	Zinc injecté sous pression		

Normes

Norme de connecteur CEI 61754-24 Certificat N° (UL) E477798

Classifications

ETIM 4.0	EC001264	ETIM 5.0	EC001264
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Date de création 28 mai 2019 20:19:47 CEST

Niveau du catalogue 23.05.2019 / Toutes modifications techniques réservées

Fiche de données**Ethernet industriel
IE-PS-SCRJ1-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins**Dessin coté**