

**PAC-CMLX-UNIU-V0-3M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces de l'API. Ces câbles se composent des composants suivants :

- Connecteur API du fabricant.
- Câble multipolaire LIYY ou LY YCY (blindé) d'une section de 0,14 mm<sup>2</sup> ou 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Connecteur de câble plat, SUB-D ou RSV, pour le raccordement à l'interface.

La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

**Informations générales de commande**

Type	PAC-CMLX-UNIU-V0-3M
Référence	<a href="#">1350250030</a>
Version	Câble LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248191949

## PAC-CMLX-UNI-U-V0-3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids net 368 g

### Températures

Température de fonctionnement, max.	50 °C	Température de fonctionnement, min.	-10 °C
Température de stockage, max.	60 °C	Température de stockage, min.	-10 °C
Température de fonctionnement	-10...50 °C	Température de stockage	-10...60 °C

### Données générales

Interface API	ROCKWELL COMPACT LOGIX 1769-RTBN 18P	Raccordement de l'interface	H0.25/10 (FERRULES 0,25mm <sup>2</sup> )
Nombre de pôles, min.	18 pôles	Ytterdiameter	8,6 ± 1 mm
Câble	Câble LiYY	Longueur du câble	3 m
Matériau	PVC	Section du conducteur	0,25 mm <sup>2</sup>

### Données électriques

Tension nominale	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac	Intensité du courant admissible par voie	1 A
Courant total, max.	3 A	Résistance	≤ 80 mΩ/m
Test de haute tension	1 KV/1s		

### Classifications

ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
eClass 6.2	27-24-92-05	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 9.0	27-24-22-20	eClass 9.1	27-24-22-20

### Agréments

ROHS Conforme

### Téléchargements

Documentation utilisateur [Colours chart](#)