

**Éléments de raccordement  
H35,0/30 DS RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

**Informations générales de commande**

Type	H35,0/30 DS RT
Référence	<a href="#">1418020000</a>
Version	Embout, isolé, 19 mm, 16 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4050118221466
Cdt.	50 pièce(s)
Emballage	en vrac

**Fiche de données**

**Éléments de raccordement  
H35,0/30 DS RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions et poids**

Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1,181 inch
Poids net	1,856 g		

**Caractéristiques techniques**

Version	isolé
---------	-------

**Embouts**

Couleur	DIN	Diamètre de la collerette (D2)	12,7 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	8,3 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,4 mm
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,2 mm	L1 en mm	30 mm
Longueur de dénudage	19 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	16 mm
Section de raccordement du conducteur	35 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 2

**Classifications**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**Téléchargements**

Données techniques [EPLAN](#)

**Fiche de données**

**Éléments de raccordement  
H35,0/30 DS RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

**Similaire à l'illustration**

---

