Fiche de données

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Les adaptateurs M8/M12 et M12/M8 permettent une prise en charge plus rapide de la taille de la prise.

Informations générales de commande

Type	SAI-ADAPT-M8/M12 3P
Référence	1473460000
Version	Connecteur Y, M8 / M12
GTIN (EAN)	4050118279696
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	15 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Caractéristiques de raccordement

Sortie simple 1 - connecteur débrochable	Mâle M8	Sortie simple 2 - connecteur débrochable	Femelle M12
Couple de serrage	M12 : 0,8 Nm, M8 : 0,5 Nm		

Caractéristiques générales

Codage	M12 = A, M8 = aucune	Degré de pollution	3
Degré de protection	IP67	Diamètre extérieur du conducteur	-
Filetage du raccordement	M8 / M12	Nombre de pôles	3
Tension nominale	24 V		

Classifications

ETIM 6.0	EC002925	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-01-06	eClass 9.1	27-44-01-06

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme

Téléchargements


Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Schéma

