

Série CMA CMA-31-500-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Les transformateurs de courant enfichables sont particulièrement indiqués pour une installation sur barrette de liaison.

Avantages :

- Raccordement sans vis avec borne à ressort.
- Options de raccordement rapides pour conducteurs souples et rigides.
- Antichoc et insensible aux vibrations, forces de maintien mécaniques élevées.
- Résistance aux courants forts

Informations générales de commande

Type	CMA-31-500-5A-5VA-0,5
Référence	1482070000
Version	Courant primaire: 500 A, Courant secondaire max.: 5 A, Charge: 5 VA, Classe de précision: 0,5
GTIN (EAN)	4050118291100
Cdt.	1 pièce(s)

Série CMA
CMA-31-500-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	60 mm	Largeur (pouces)	2,362 inch
Hauteur	80,9 mm	Hauteur (pouces)	3,185 inch
Profondeur	52 mm	Profondeur (pouces)	2,047 inch
Poids net	245 g		

Températures

Température de fonctionnement , max.	50 °C	Température de fonctionnement , min.	-5 °C
Température de stockage, max.	70 °C	Température de stockage, min.	-25 °C
Température de fonctionnement	-5 °C...50 °C	Température de stockage	-25 °C...70 °C

Caractéristiques techniques

Classe d'isolation	E	Courant permanent de protection thermique $I_{thermique}$	1,2 x $I_{nominale}$
Fréquence nominale	50 Hz	Tension de service $U_{max.}$ max.	1,2 kV

Caractéristiques électriques

Charge	5 VA	Classe de précision	0,5
Courant primaire	500 A	Courant secondaire max.	5 A

Dimensions des conducteurs sous tension

Conducteur rond	25,7 mm	Rail	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm
-----------------	---------	------	------------------------------------

Classifications

ETIM 5.0	EC002048	ETIM 6.0	EC002048
eClass 6.2	27-21-09-02	eClass 7.1	27-21-09-02
eClass 8.1	27-21-09-02	eClass 9.0	27-21-09-02
eClass 9.1	27-21-09-02		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Documentation utilisateur	instruction sheet english.pdf Betriebsanleitung deutsch
Données techniques	3D drawing

Série CMA CMA-31-500-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

