

Cosses
KQIG-M6/-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Cosses à fourches isolées en PVC ou PC/PA**

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	KQIG-M6/-6
Référence	1491290000
Version	Cosses, Cosse isolée, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301328
Cdt.	100 pièce(s)

Cosses
KQIG-M6/-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net	1,868 g
-----------	---------

Raccordements

Couleur d'identification	jaune	Diamètre extérieur de la tige (d3)	11 mm
Diamètre intérieur de la bride (d2)	6,5 mm	Diamètre intérieur de la tige (d1)	3,6 mm
Diamètre intérieur du tunnel (d4)	6,4 mm	Isolation	présente
Longueur de raccordement (l)	23 mm	Matériau/plastique	PC
Perçage	C 6	Section de raccordement du conducteur, max.	6 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	4 mm ²		

Classifications

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN

Cosses KQIG-M6/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

