

Cosses
KQIG-M6/-16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Cosses à fourches isolées en PVC ou PC/PA**

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	KQIG-M6/-16
Référence	1491350000
Version	Cosses, Cosse isolée, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118300987
Cdt.	50 pièce(s)

Cosses
KQIG-M6/-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net	5,84 g
-----------	--------

Raccordements

Couleur d'identification	bleu	Diamètre extérieur de la tige (d3)	11 mm
Diamètre intérieur de la bride (d2)	6,5 mm	Diamètre intérieur de la tige (d1)	5,8 mm
Diamètre intérieur du tunnel (d4)	11 mm	Isolation	présente
Longueur de raccordement (l)	32,2 mm	Matériau/plastique	PA
Perçage	C 6	Section de raccordement du conducteur	16 mm ²
Section de raccordement du conducteur, max.	16 mm ²		

Classifications

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN

Cosses KQIG-M6/-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

