

**Cosses**  
**VFSKHI/0,5-1,0/485**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Clips isolés en PVC avec clip en cuivre**

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

**Informations générales de commande**

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Type       | VFSKHI/0,5-1,0/485                                            |
| Référence  | <a href="#">1491660000</a>                                    |
| Version    | Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118301410                                                 |
| Cdt.       | 100 pièce(s)                                                  |

## Cosses

### VFSKHI/0,5-1,0/485

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|       |        |           |       |
|-------|--------|-----------|-------|
| Poids | 0,09 g | Poids net | 0,9 g |
|-------|--------|-----------|-------|

### Conformité environnementale du produit

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Raccordements

|                                             |                   |                                             |                     |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Couleur d'identification                    | rouge             | Densité de connecteurs enfichables (d3)     | 0,5 mm              |
| Isolation                                   | présente          | Largeur du connecteur enfichable (d2)       | 4,8 mm              |
| Longueur 1 (l1)                             | 19,4 mm           | Matériau/plastique                          | PVC                 |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 1 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |

### Classifications

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC000516    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-90 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-44-03-92 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-90 |            |             |

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Téléchargements

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN</a>                |

**Fiche de données****Cosses**  
**VFSKHI/0,5-1,0/485****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dessins**