

Cosses
VSTVI/0,5-1,0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Cosse isolée en PVC ou PC/PA**

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- Avec guide d'introduction conique, sauf cosses frappées

Informations générales de commande

Type	VSTVI/0,5-1,0
Référence	1491770000
Version	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301465
Cdt.	100 pièce(s)

Cosses
VSTVI/0,5-1,0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids	0,15 g	Poids net	1,43 g
-------	--------	-----------	--------

Raccordements

Couleur d'identification	rouge	Densité de connecteurs enfichables (d3)	0,8 mm
Isolation	présente	Largeur du connecteur enfichable (d2)	6,3 mm
Longueur 1 (l1)	23,9 mm	Longueur 3 (l3)	8,2 mm
Matériau/plastique	PVC	Section de raccordement du conducteur, max.	1 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	0,5 mm ²		

Classifications

ETIM 3.0	EC000149	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-44-03-92
eClass 9.1	27-40-02-90		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN

Fiche de données**Cosses
VSTVI/0,5-1,0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Dessins**