

**Cosses  
FSKI/4,0-6,0/638**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Languettes isolées en PVC avec clip en cuivre**

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

**Informations générales de commande**

Type	FSKI/4,0-6,0/638
Référence	<a href="#">1491840000</a>
Version	Cosses,Cosse isolée,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301823
Cdt.	100 pièce(s)

## Fiche de données

### Cosses FSKI/4,0-6,0/638

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids	0,17 g	Poids net	1,71 g
-------	--------	-----------	--------

### Raccordements

Couleur d'identification	jaune	Densité de connecteurs enfichables (d3)	0,8 mm
Largeur du connecteur enfichable (d2)	6,3 mm	Longueur 1 (l1)	24 mm
Matériau/plastique	PVC	Section de raccordement du conducteur, max.	6 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, min.	4 mm <sup>2</sup>		

### Classifications

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-44-03-92
eClass 9.1	27-40-02-90		

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Données techniques	<a href="#">EPLAN</a>

**Fiche de données****Cosses**  
**FSKI/4,0-6,0/638****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dessins**