Cosses
KWN-M16/-240 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M16/-240 45
Référence	1495410000
Version	Cosses,240 mm²
GTIN (EAN)	4050118305203
Cdt.	15 pièce(s)

Fiche de données

Cosses
KWN-M16/-240 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids	16,51 g	Poids net	159,13 g

Caractéristiques techniques

Version	Série Euro 45°

Raccordements

Diamètre extérieur de la tige (d3)	26 mm	Diamètre intérieur de la bride (d2)	17 mm
Diamètre intérieur de la tige (d1)	21 mm	Isolation	non disponible
Largeur de la bride (b)	38 mm	Longueur de la tige (a)	34 mm
Perçage	M 16	Section de raccordement du conducteur	240 mm²

Classifications

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001051	ETIM 6.0	EC001051
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-05	eClass 9.0	27-40-02-05
eClass 9.1	27-40-02-05		

Agréments

Agréments	c UL us LISTED
ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN

Cosses
KWN-M16/-240 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

