

Cosses
KWPN-M16/-150 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWPN-M16/-150 90
Référence	1497830000
Version	Cosses, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307160
Cdt.	25 pièce(s)

Cosses
KWPN-M16/-150 90**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids	14,83 g	Poids net	148,26 g
-------	---------	-----------	----------

Caractéristiques techniques

Version	Série DIN 46235, 90°
---------	----------------------

Raccordements

Diamètre extérieur de la tige (d3)	23,5 mm	Diamètre intérieur de la bride (d2)	17 mm
Diamètre intérieur de la tige (d1)	17 mm	Isolation	non disponible
Largeur de la bride (b)	34 mm	Longueur de la tige (a)	35 mm
Longueur de raccordement (l)	30,8 mm	Perçage	M 16
Section de raccordement du conducteur 150 mm²			

Classifications

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001050	ETIM 6.0	EC001050
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-03	eClass 9.0	27-40-02-03
eClass 9.1	27-40-02-03		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN
--------------------	-----------------------

Cosses KWPN-M16/-150 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

