

Cosses KP-M14/-70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Type | KP-M14/-70 |
| Référence | 1498560000 |
| Version | Cosses,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307696 |
| Cdt. | 50 pièce(s) |

Fiche de données

Cosses KP-M14/-70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|-------|-----|-----------|------|
| Poids | 6 g | Poids net | 60 g |
|-------|-----|-----------|------|

Caractéristiques techniques

| | |
|---------|---------------------------|
| Version | Série DIN 46235, standard |
|---------|---------------------------|

Raccordements

| | | | |
|------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|
| Diamètre extérieur de la tige (d3) | 16,5 mm | Diamètre intérieur de la bride (d2) | 15 mm |
| Diamètre intérieur de la tige (d1) | 11,3 mm | Isolation | non disponible |
| Largeur de la bride (b) | 24 mm | Longueur de la tige (a) | 28 mm |
| Longueur de raccordement (l) | 55,5 mm | Numéro d'identification Cu | 16 K |
| Perçage | M 14 | Section de raccordement du conducteur | 70 mm ² |

Classifications

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001509 | ETIM 4.0 | EC001509 |
| ETIM 5.0 | EC001050 | ETIM 6.0 | EC001050 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-05 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-03 | eClass 9.0 | 27-40-02-03 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-03 | | |

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |
| Données techniques | EPLAN |

Fiche de données**Cosses
KP-M14/-70**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins