

**ES APG 80 AEH 120****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



**Pincés à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression

Fonctions additionnelles pour la série APG :

- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

**Informations générales de commande**

Type	ES APG 80 AEH 120
Référence	<a href="#">1502090000</a>
Version	120mm <sup>2</sup> , Sertissage trapézoïdal
GTIN (EAN)	4050118310146
Cdt.	1 pièce(s)

**ES APG 80 AEH 120****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 386 g

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Description du contact**Plage de sertissage, max. 120 mm<sup>2</sup>**Données de l'outil - sertissage**

Type de sertissage/-profil Sertissage trapézoïdal

**Inserts de sertissage**

Largeur de sertissage en mm	24	Section sertissage cuivre	120
Largeur de sertissage	24 mm		

**Classifications**

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-01-90-90		

**Téléchargements**Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)