

**ES APG 80 AEH 150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



**Pincés à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression

Fonctions additionnelles pour la série APG :

- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

**Informations générales de commande**

Type	ES APG 80 AEH 150
Référence	<a href="#">1502100000</a>
Version	150mm <sup>2</sup> , Sertissage trapézoïdal
GTIN (EAN)	4050118310085
Cdt.	1 pièce(s)

## ES APG 80 AEH 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids net 472,7 g

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Description du contact

Plage de sertissage, max. 150 mm<sup>2</sup>

### Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil Sertissage trapézoïdal

### Inserts de sertissage

Largeur de sertissage en mm	38	Section sertissage cuivre	150
Largeur de sertissage	38 mm		

### Classifications

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-01-90-90		

### Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)