

ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Pincés à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression

Fonctions additionnelles pour la série APG :

- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

Informations générales de commande

Type	ES APG 80 WM 35
Référence	1502490000
Version	35mm ² , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118310597
Cdt.	1 pièce(s)

ES APG 80 WM 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 349,4 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Description du contactPlage de sertissage, max. 35 mm²**Données de l'outil - sertissage**

Type de sertissage/-profil Sertissage WM

Inserts de sertissage

Largeur de sertissage en mm	12	Section sertissage cuivre	35
Largeur de sertissage	12 mm		

Classifications

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-01-90-90		

TéléchargementsBrochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)