

ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Pincés à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression

Fonctions additionnelles pour la série APG :

- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

Informations générales de commande

Type	ES APG 80 WM 240
Référence	1502580000
Version	240mm ² , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118310689
Cdt.	1 pièce(s)

ES APG 80 WM 240**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 302,8 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Description du contactPlage de sertissage, max. 240 mm²**Données de l'outil - sertissage**

Type de sertissage/-profil Sertissage WM

Inserts de sertissage

Largeur de sertissage en mm	7	Section sertissage cuivre	240
Largeur de sertissage	7 mm		

Classifications

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-01-90-90		

TéléchargementsBrochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)