

ES APG 80 DIN 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Pincés à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression

Fonctions additionnelles pour la série APG :

- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

Informations générales de commande

Type	ES APG 80 DIN 120
Référence	1502790000
Version	120mm ² , Sertissage avec indentation
GTIN (EAN)	4050118310832
Cdt.	1 pièce(s)

ES APG 80 DIN 120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 315 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Description du contactPlage de sertissage, max. 120 mm²**Données de l'outil - sertissage**

Type de sertissage/-profil Sertissage avec indentation

Inserts de sertissage

Largeur de sertissage en mm	16	Section sertissage cuivre	120
Largeur de sertissage	16 mm		

Classifications

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-01-90-90		

TéléchargementsBrochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)