

## HPG 60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



**Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression

Fonctions additionnelles pour la série APG :

- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

### Informations générales de commande

Type	HPG 60
Référence	<a href="#">2453820000</a>
Version	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Sertissage hexagonal, Sertissage WM, Sertissage avec indentation, Sertissage trapézoïdal, Sertissage oval
GTIN (EAN)	4050118468427
Cdt.	1 pièce(s)

**HPG 60****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	500 mm	Largeur (pouces)	19,685 inch
Poids	4 350 g	Poids net	6 520 g

**Description du contact**

Plage de sertissage, min.	6 mm <sup>2</sup>	Plage de sertissage, max.	300 mm <sup>2</sup>
---------------------------	-------------------	---------------------------	---------------------

**Données de l'outil - sertissage**

Entraînement	Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal, Sertissage WM, Sertissage avec indentation, Sertissage trapézoïdal, Sertissage oval
Manuel - hydraulique		

**Classifications**

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		