

PB-DP SUB-D M12 T PS S7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Des longueurs de câble particulières sont de plus en plus souvent nécessaires. Pour répondre à ce nouveau besoin, Weidmüller propose une large gamme de connecteurs enfichables pour la libre confection.

Informations générales de commande

Type	PB-DP SUB-D M12 T PS S7
Référence	2004300000
Version	
GTIN (EAN)	4050118388824
Cdt.	1 pièce(s)

PB-DP SUB-D M12 T PS S7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net	70 g
-----------	------

Températures

Humidité	Max. 75% à +25°C, pas de condensation
----------	---------------------------------------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques techniques pour connecteur SUB-D

Angle de sortie	90°	BUS, interface PG	D-Sub 9 pôles, Femelle
BUS, interface câble	Connecteur mâle et femelle M12 codage B, broches 2 et 4 assignées	Connecteur enfichable, et brochage	Selon la spécification PROFIBUS
Cycles d'enfichage	≥ 200	Degré de protection	IP30
Humidité	Max. 75% à +25°C, pas de condensation	Interface BUS	D-Sub 9 pôles, Mâle
Matériau de base du boîtier	ZnAl	Plage de températures du coffret	-20...+70 ° C
Résistance de terminaison	Oui	Verrouillage	UNC4-40
Vitesse de transmission	12 MBit/s		

Classifications

ETIM 6.0	EC001132	eClass 6.2	27-26-07-07
eClass 9.0	27-44-03-02	eClass 9.1	27-44-03-90

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN
--------------------	-----------------------------------