

MIGRATION RACK S5 115 H**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

Avec l'augmentation de la complexité des sites de production, l'obsolescence de certains API et la croissance continue de la demande de signaux E/S, de nombreuses installations ou sites de production doivent remplacer les contrôleurs existants par de nouveaux, sans modifier le câblage terrain existant. Grâce aux adaptateurs, aux câbles pré-confectionnés et aux interfaces de Weidmüller, le problème du remplacement d'un système d'API par un autre peut être résolu de manière simple et sûr : les utilisateurs peuvent conserver le câblage terrain existant, tester le nouveau système et réduire au maximum les temps d'arrêt du système.

Informations générales de commande

Type	MIGRATION RACK S5 115 H
Référence	1993530000
GTIN (EAN)	4050118378511
Cdt.	1 pièce(s)

MIGRATION RACK S5 115 H**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Longueur	482,5 mm	Longueur (pouces)	18,996 inch
Largeur	212 mm	Largeur (pouces)	8,346 inch
Hauteur	120,6 mm	Hauteur (pouces)	4,748 inch
Poids net	2 288 g		

Températures

Température de fonctionnement

Caractéristiques générales

Matériau	Acier inoxydable	Surface	électropoli
----------	------------------	---------	-------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002584	eClass 6.2	27-14-11-52
eClass 9.0	27-33-02-92	eClass 9.1	27-24-22-92

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN
--------------------	-----------------------