

**SwitchMark  
SM 27/18 K MC NE GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



SM est un repère MultiCard pour le repérage des appareils de commande et de signalisation. Les étiquettes sont encliquetées sur les supports ou fixées grâce à la zone adhésive dont ils disposent. Les systèmes de marquage PrintJet Pro, traceur MCP Plus, MCP Basic ou MC-Mobilo permettent de réaliser des plaquettes personnalisées.

- Fabrication d'étiquettes rapide et bien adaptée aux besoins.
- Pas de stock inutile d'étiquettes coûteuses
- L'utilisation de PrintJet en remplacement d'une gravure donne une impression très résistante
- Pour les environnements extrêmes, nous recommandons le film protecteur ETO SM
- Les supports sont utilisables pour les boutons-poussoirs Ø 22 mm de Siemens, ABB, Moeller et Télémécanique

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

**Informations générales de commande**

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Type                  | SM 27/18 K MC NE GN                                                   |
| Référence             | <a href="#">2420210000</a>                                            |
| Version               | SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 18 x 27 mm, vert |
| GTIN (EAN)            | 4050118428766                                                         |
| Cdt.                  | 80 pièce(s)                                                           |
| imprimante compatible | <a href="#">1324380000</a>                                            |

**SwitchMark  
SM 27/18 K MC NE GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |        |                     |            |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Largeur    | 27 mm  | Largeur (pouces)    | 1,063 inch |
| Hauteur    | 18 mm  | Hauteur (pouces)    | 0,709 inch |
| Profondeur | 1 mm   | Profondeur (pouces) | 0,039 inch |
| Poids net  | 1,35 g |                     |            |

**Caractéristiques générales**

|         |                            |                                     |               |
|---------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Adhésif | Bande adhésive double-face | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2           |
| Couleur | vert                       | Halogène                            | Non           |
| Largeur | 27 mm                      | Matériau                            | Polyamide 66  |
| Version | autoadhésif                | plage de température d'utilisation  | -40... 100 °C |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC001288    | eClass 6.2 | 27-37-12-25 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-29 | eClass 9.1 | 27-40-06-29 |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Données techniques | <a href="#">EPLAN</a> |
|--------------------|-----------------------|

**Fiche de données**

**SwitchMark**  
**SM 27/18 K MC NE GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**