

**Cabtite (système d'entrée de câbles)
CABTITE FR 4-1 BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Le cadre, issu d'une pièce unique, est simple et rapide à monter. Il est composé de plastique renforcé à la fibre de verre aux dimensions stables. Le joint en mousse captive garantit une étanchéité se niveau IP66 selon la norme EN 60529, même sur les surfaces peintes ou brutes.

Informations générales de commande

Type	CABTITE FR 4-1 BK
Référence	2583490000
Version	Cadre, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 19.6 mm, Largeur: 70 mm, Profondeur: 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP54, IP65, IP66
GTIN (EAN)	4050118616835
Cdt.	1 pièce(s)

Cabtite (système d'entrée de câbles) CABTITE FR 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	81 mm	Longueur (pouces)	3,189 inch
Largeur	70 mm	Largeur (pouces)	2,756 inch
Hauteur	19,6 mm	Hauteur (pouces)	0,772 inch
Hauteur version la plus basse	19,6 mm	Profondeur	19,6 mm
Profondeur (pouces)	0,772 inch	Cote de fixation largeur	32 mm
Cote de fixation hauteur	58 mm	Poids net	0,031 g
Diamètre	5,5 mm		

Informations générales

Couple de serrage	3 Nm	Largeur de l'ouverture	46 mm
Longueur de l'ouverture	46 mm	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Élément d'étanchéité	1 grand élément d'étanchéité ou 4 petits éléments d'étanchéité	Halogène	Non
Silicone	Non	Joint	TPE
Matériau	Polyamide, renforcé fibre de verre		

Classifications

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Documentation utilisateur	Cabtite Installation Instructions
Données techniques	STEP

Cabtite (système d'entrée de câbles) CABTITE FR 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

