Fiche de données

SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

Informations générales de commande

Type	SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8
Référence	2020870000
Version	Connecteurs à équiper, M8 thread, Femelle, droite, M 8, Nombre de pôles: 3, 1.5 m
GTIN (EAN)	4050118402902
Cdt.	1 pièce(s)

SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	26,8 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Normes

Norme de connecteur	IEC 61076-2-104

Caractéristiques générales

Codage	aucune	Degré de protection	IP67, Vissé
Diamètre extérieur du conducteur	-	Filetage du raccordement	M8 thread
Longueur du câble	1,5 m	Longueurs de câbles / brins	1,5 m
Matériau de base du boîtier	Laiton, nickelé	Nombre de pôles	3
Presse-étoupes	M 8	Surface du contact	doré
Type de raccordement	Femelle		

Classifications

ETIM 6.0	EC002635	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03

Agréments

ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN

SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Schéma des pôles

