

SAIB-VSA-3P/24/9/SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Des longueurs de câble particulières sont de plus en plus souvent nécessaires. Pour répondre à ce nouveau besoin, Weidmüller propose une large gamme de connecteurs enfichables pour la libre confection.

Les connecteurs d'électrovanne à équiper sont souvent utilisés dans les applications spéciales d'ingénierie mécanique. Ces connecteurs sont utilisés pour le raccordement d'électrovannes. Les connecteurs d'électrovanne sont disponibles sous toutes les formes standard. La gamme inclut les formes A, B industrielle, B selon DIN, C industrielle et C selon DIN. Les connecteurs d'électrovanne sont disponibles en version 3 et 4 pôles, sans câbles. Un joint plat, livré avec le produit, garantit un indice IP65 après vissage.

Informations générales de commande

Type	SAIB-VSA-3P/24/9/SD
Référence	2451220000
Version	Connecteur d'électrovanne®, Femelle coudée
GTIN (EAN)	4050118465426
Cdt.	1 pièce(s)

SAIB-VSA-3P/24/9/SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	26 g
-----------	------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	Forme boîtier A (18 mm)	Courant nominal	10 A
Cycles d'enchâssage	≤ 50	Degré de pollution	3
Degré de protection	IP65	Diamètre de câble, max.	7 mm
Diamètre de câble, min.	4,5 mm	Matériau de base du boîtier	PA 6 GF
Nombre de pôles	3	Plage de températures du coffret	-30...+90 °C
Protection par coupe-circuits	Diode d'écrêtage	Raccordement du blindage	Non
Section de raccordement, max.	1,5 mm ²	Surface du contact	CuSn
Tension nominale	24 V	Type de raccordement	Raccordement vissé

Classifications

ETIM 6.0	EC002062	eClass 6.2	27-26-07-03
eClass 9.0	27-44-01-05	eClass 9.1	27-06-03-12

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN
--------------------	-----------------------------------