

**Cabtite (système d'entrée de câbles)
CABTITE CGS M20 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Pour les câbles de passage M20 à M63 au mètre, le système Cabtite offre des presse-étoupes divisibles pour câbles avec ou sans fiches. En cas de maintenance ou de modification du système, les câbles préconfectionnés de diamètres 2 à 35 mm s'insèrent rapidement et en toute sécurité dans les panneaux et les boîtiers. L'étanchéité IP66 à toute épreuve selon NF EN 60529 et une mise en place parfaitement sécurisée (décharge des tensions selon NF EN 62444) est garantie en plaçant les éléments d'étanchéité fendus avec une coupe ondulée autour du câble avant l'insertion dans une des deux moitiés du presse-étoupe. Le système divisible permet une installation simple et rapide. Après insertion de l'élément étanche, les deux moitiés du presse-étoupe sont clipsés ensemble en toute simplicité. Un contre-écrou, également divisible, à l'intérieur du panneau, garantit une tenue sûre et fiable.

Informations générales de commande

Type	CABTITE CGS M20 BK
Référence	2584200000
Version	presse-étoupe séparable, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 23.7 mm, M 20, IP54, IP65, IP66
GTIN (EAN)	4050118616576
Cdt.	10 pièce(s)

Cabtite (système d'entrée de câbles)
CABTITE CGS M20 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Longueur	38,7 mm	Longueur (pouces)	1,524 inch
Largeur	40 mm	Largeur (pouces)	1,575 inch
Hauteur	23,7 mm	Hauteur (pouces)	0,933 inch
Profondeur	38,7 mm	Profondeur (pouces)	1,524 inch
Poids net	11,05 g		

Informations générales

Couple de serrage, min.	3,8 Nm	Couple de serrage, max.	4 Nm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Élément d'étanchéité	1 petit élément d'étanchéité
Diamètre de l'ouverture	20 mm	Filetage (extérieur)	M 20
Longueur du filetage	15 mm	Pas de vis	1,5 mm
Taille de clé 1	38 mm	Taille de clé 2	28 mm
Halogène	Non	Silicone	Non
Joint	TPE	Matériau	Polyamide, renforcé fibre de verre

Classifications

ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-32

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	STEP
--------------------	----------------------