

CMA-31-600-5A-5VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les transformateurs de courant enfichables sont particulièrement indiqués pour une installation sur barrette de liaison.

Avantages :

- Raccordement sans vis avec borne à ressort.
- Options de raccordement rapides pour conducteurs souples et rigides.
- Antichoc et insensible aux vibrations, forces de maintien mécaniques élevées.
- Résistance aux courants forts

Informations générales de commande

Type	CMA-31-600-5A-5VA-0,5
Référence	2420970000
Version	Courant primaire: 600 A, Courant secondaire max.: 5 A, Charge: 5 VA, Classe de précision: 0,5
GTIN (EAN)	4050118429206
Cdt.	1 pièce(s)

CMA-31-600-5A-5VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	60 mm	Largeur (pouces)	2,362 inch
Hauteur	80,9 mm	Hauteur (pouces)	3,185 inch
Profondeur	52 mm	Profondeur (pouces)	2,047 inch
Poids net	1 g		

Températures

Température de fonctionnement , max.	50 °C	Température de fonctionnement , min.	-5 °C
Température de stockage, max.	70 °C	Température de stockage, min.	-25 °C
Température de fonctionnement	-5 °C...50 °C	Température de stockage	-25 °C...70 °C

Caractéristiques techniques

Classe d'isolation	E	Courant permanent de protection thermique $I_{thermique}$	1,2 x $I_{nominale}$
Fréquence nominale	50 Hz	Tension de service $U_{max.}$ max.	1,2 kV

Caractéristiques électriques

Charge	5 VA	Classe de précision	0,5
Courant primaire	600 A	Courant secondaire max.	5 A

Dimensions des conducteurs sous tension

Conducteur rond	25,7 mm	Rail	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm
-----------------	---------	------	------------------------------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002048	eClass 6.2	27-21-09-02
eClass 9.0	27-21-09-02	eClass 9.1	27-21-09-02

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Documentation utilisateur	instruction sheet english.pdf Betriebsanleitung deutsch
---------------------------	--

CMA-31-600-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

