



C.A 6418

Pince de terre à tête oblongue



CONTRÔLEZ LES BOUCLES DE TERRE SUR BARRES RECTANGULAIRES

- Mesure de la résistance de boucle de 0,01 à 1 200 Ω
- Mesure de courant de 0,5 mA à 20 A
- Alarmes disponibles en Ω et A
- Mémoire horodatée de 300 mesures
- Maintien automatique de l'affichage à l'ouverture de la pince
- Calibration automatique de l'entrefer
- Recalibration possible sans retour usine



100V
CAT IV


150V
CAT III

IP
40

Mesurer pour mieux Agir



Pince C.A 6418 , pour enserrer tout type de barrettes de terre



Caractéristiques techniques C.A 6418

OHMMÈTRE DE BOUCLE								
Plages de mesure	0,010 à 0,099 Ω	0,10 à 0,99 Ω	1 à 49,9 Ω	50 à 149 Ω	150 à 245 Ω	250 à 440 Ω	450 à 640 Ω	650 à 1 200 Ω
Résolution	1 mΩ	10 mΩ	100 mΩ	1 Ω	5 Ω	10 Ω	10 Ω	50 Ω
Précision	± (1,5 %L + 0,01 Ω)	± (1,5 %L + 2 r)	± (1,5 %L + 2 r)	± (2,5 %L + 2 r)	± (5 %L + 2 r)	± (10 %L + 2 r)	± (15 %L + 2 r)	± (20 %L + 2 r)
Tension à vide	≤ 4,5 mV à 2 083 Hz							
AMPÈREMÈTRE								
Plages de mesure	0,5 à 9,995 mA	10,00 à 99,90 mA	100,0 à 299,0 mA	0,300 à 2,990 A		3,00 à 20,00 A		
Résolution	50 μA	100 μA	1 mA	10 mA		100 mA		
Précision	± (2 %L + 200 μA)	± (2 %L + r*)	± (2 %L + r)	± (2 %L + r)		± (2 %L + r)		
SETUP								
Alarmes	Configurables en Z et I							
Buzzer	Actif							
HOLD	Manuel ou PRE-Hold automatique							
Extinction automatique	Actif / Inactif							

Caractéristiques générales C.A 6418

OHMMÈTRE DE BOUCLE	
Afficheur	OLED 152 segments – Surface active 48 x 39 mm
Mémoire	300 mesures horodatées
Alimentation	4 piles alcalines 1,5 V LR6 AA ou 4 batteries NiMH
Autonomie	2 400 mesures de 30 s
Calibration	Automatique au démarrage
IEC 61010	100 V CAT IV , 150 V CAT III
Étanchéité	IP 40
Dimensions	300 x 106 x 56 mm
Masse	1,2 kg environ piles incluses

* r = résolution

Etat de livraison

Un C.A 6418 livré avec :

- 1 x valise de transport
- 4 x piles 1,5 V
- 1 x dragonne
- 1 x CD Rom contenant les notices de fonctionnement
- 1 x guide de démarrage rapide
- 1 x fiche de sécurité multilingues
- 1 x certificat de vérification



Références pour commander

C.A 6418 P01122018
Boucle de calibration CLI P01122301



En option

FRANCE
Chauvin Arnoux
190, rue Champignonnet
75876 PARIS Cedex 18
Tél : +33 1 44 85 44 85
Fax : +33 1 46 27 73 89
info@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.fr

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux
190, rue Champignonnet
75876 PARIS Cedex 18
Tél : +33 1 44 85 44 38
Fax : +33 1 46 27 95 59
export@chauvin-arnoux.com
www.chauvin-arnoux.com

SUISSE
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tél : +41 44 727 75 55
Fax : +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

CHAUVIN
ARNOUX
GROUP