

Fiche technique | Numéro d'article: 850-817/002-000

Boîtier avec indice de protection IP65; tôle d'acier (RAL 7035); LxHxProf.
(600x120x200 mm); sans plaque pour presse-étoupes

www.wago.com/850-817/002-000



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Description du produit :

Inclus dans la livraison :

- Boîtier en tôle d'acier laqué
- Bord étroit, profilé de gouttière stable
- Couvercle 180° - avec charnière (PA), avec joint encastré, avec 2 à 3 serrures rapides
- Serrures rapides intégrées dans des manchons en matière plastique
- Alésages de montage, bouchons de fermeture inclus
- Grande fenêtre à base de makrolon
- Profils intérieurs démontables, chromatisés jaune
- Rail zingué (en contact avec le boîtier) DIN 35/7,5. Pas réglable 12,5 mm
- Connexion de mise à la terre dans le couvercle et brides avec connecteurs plans rapidement démontables
- Gris clair RAL 7035

ACCESSOIRES :

Plaques pour presse-étoupes équipées ou non, fixation murale

La donnée « Nombre de modules d'E/S » tient en plus compte des coupleurs de bus de terrain et des bornes finales.

S'applique pour des modules d'E/S avec une largeur de 12 mm. Des modules d'E/S d'une largeur de 24 mm comptent comme deux modules d'E/S.

Données

Données techniques

Nombre de modules d'E/S

40

Accessoires Plaques pour presse-étoupes (disponibles séparément) 2 x F300 ou 1 x F300-1 + 1 x F300-2 ou 2 x F304

Données géométriques

Largeur	600 mm / 23.622 inch
Hauteur	120 mm / 4.724 inch
Profondeur	200 mm / 7.874 inch
Découpes pour montage (mm) La x H	(560 x 160) mm

Données du matériau

Poids	5453 g
-------	--------

Conditions d'environnement

Indice de protection	IP65
----------------------	------

Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4050821428497
Customs Tariff No.	85381000900

Produits correspondants

General accessories



N° art.: 850-819/002-000

Plaque pour presse-étoupes; Plaque pour presse-étoupes F300; LxH (295x95 mm); non percé

www.wago.com/850-819/002-000



N° art.: 850-819/002-001

Plaque pour presse-étoupes; F300-1; LxH (295x95 mm); Perçages : 4 x M20, 6 x M16, 22 x M12

www.wago.com/850-819/002-001



N° art.: 850-819/002-002

Plaque pour presse-étoupes; F300-1; LxH (295x95 mm); Presse-étoupes : 4 x M20, 6 x M16, 22 x M12

www.wago.com/850-819/002-002



N° art.: 850-819/002-003

Plaque pour presse-étoupes; Plaque pour presse-étoupes F300-2; LxH (295x95 mm); Perçages 50 x M12

www.wago.com/850-819/002-003



N° art.: 850-819/002-004

Plaque pour presse-étoupes; Plaque pour presse-étoupes F300-2; LxH (295x95 mm); Presse-étoupes : 50 x M12

www.wago.com/850-819/002-004



N° art.: 850-819/002-005

Plaque pour presse-étoupes

www.wago.com/850-819/002-005



N° art.: 850-820/000-001

Plaque de passage de câble; KDP 22; pour plaque pour presse-étoupes F204 + F304; 16 x Ø 3,0 ... 6,5

www.wago.com/850-820/000-001

mm, 4 x Ø 5,0 ... 9,2 mm, 2 x Ø 8,0 ... 12,5 mm

**N° art.: 850-820/000-002**

Plaque de passage de câble; KDP 29; pour plaque pour presse-étoupes F204 + F304; 29 x 3,0 ... 6,5 mm

www.wago.com/850-820/000-002**N° art.: 850-904**

Fixation au mur; Kit avec 4 équerres

www.wago.com/850-904

Téléchargements

Documentation

Bid Text

850-817/002-000	Jan 21, 2016	DOC 32,3 kB	Téléchargement
-----------------	--------------	----------------	----------------

System Description

IP65 System Housing	Jun 19, 2013	96,4 kB	Téléchargement
---------------------	--------------	---------	----------------

Sous réserve de modifications.