

**WIL-BM-JP-M12-3.0U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Le WIL-STANDARD : lampe LED 24V DC, seulement 8 mm de hauteur, avec sortie lumineuse très puissante (1315 lm) et une grande durée de vie (supérieure à 10 000 h).

Extrêmement robuste, enrobage solide, boîtier en métal - imperméable à l'eau (IP67).

Sa température de couleur de 6500 K (lumière du jour) fait de lui un éclairage polyvalent.

Raccordement très facile grâce au connecteur M12.

Grâce à sa faible consommation de courant, une alimentation 24V, 0,5A DC suffit à le faire fonctionner.

**Informations générales de commande**

Type	WIL-BM-JP-M12-3.0U
Référence	<a href="#">2537710000</a>
GTIN (EAN)	4050118549164
Cdt.	1 pièce(s)

**Fiche de données**

**WIL-BM-JP-M12-3.0U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions et poids**

Poids net 40 g

**Températures**

Température de fonctionnement , max. 60 °C      Température de fonctionnement , min. -20 °C  
 Température de fonctionnement -20 - 60°C

**Caractéristiques de raccordement**

Filetage du raccordement M12      Couple de serrage 0,8 Nm  
 Circuit BROCHE 4 : + (noir),  
 BROCHE 3 : - (bleu)

**Caractéristiques techniques du câble**

Câble matériau PUR      Couleur de la gaine noir  
 Longueur du câble 3 m

**Caractéristiques électriques**

Tension nominale 24 V DC

**Classifications**

ETIM 6.0 EC002955      eClass 6.2 27-11-06-31

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**Fiche de données****WIL-BM-JP-M12-3.0U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dessins**