

VGM32-MS68 EMC 15-25SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les boîtiers RockStar® HighPower sont en aluminium injecté de haute résistance et offrent une protection parfaite contre les conditions environnementales difficiles, grâce à nos optimisations incessantes. Le boîtier séparé en plusieurs parties permet à l'utilisateur de contrôler les processus au plus près de leur réalisation.

Informations générales de commande

Type	VGM32-MS68 EMC 15-25SET
Référence	1463730000
Version	
GTIN (EAN)	4050118269888
Cdt.	1 pièce(s)

VGM32-MS68 EMC 15-25SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Longueur	66,5 mm	Longueur (pouces)	2,618 inch
Poids net	154 g		

Températures

Température limite	-40 °C ... 130 °C
--------------------	-------------------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques générales

Diamètre de câble, max.	25 mm	Diamètre de câble, min.	15 mm
Matériau	Laiton, nickelé	Matériau du joint	T80s
Presse-étoupes	M 32, EMV	Type de joint	Bague en caoutchouc

Classifications

ETIM 5.0	EC001123	ETIM 6.0	EC000441
eClass 6.2	27-26-12-90	eClass 7.1	27-44-02-90
eClass 8.1	27-44-02-90	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Données techniques	EPLAN
Données techniques	STEP