

Cosses
KRN-M8/-70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit
aux utilisateurs une qualité de raccordement
électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M8/-70
Référence	1496650000
Version	Cosses, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305791
Cdt.	25 pièce(s)

Cosses KRN-M8/-70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids	4,46 g	Poids net	44,44 g
-------	--------	-----------	---------

Caractéristiques techniques

Version	Série Euro, standard
---------	----------------------

Raccordements

Diamètre extérieur de la tige (d3)	16,5 mm	Diamètre intérieur de la bride (d2)	8,4 mm
Diamètre intérieur de la tige (d1)	12 mm	Isolation	non disponible
Largeur de la bride (b)	24 mm	Longueur de la tige (a)	21 mm
Longueur de raccordement (l)	42,5 mm	Perçage	M8
Section de raccordement du conducteur 70 mm ²			

Classifications

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001051	ETIM 6.0	EC001051
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-05	eClass 9.0	27-40-02-05
eClass 9.1	27-40-02-05		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN
Données techniques	STEP

Cosses KRN-M8/-70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

