

**EPG 45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 1,5 Ah

**Informations générales de commande**

|            |   |
|------------|---|
| Type       | EPG 45  |
| Référence  | <a href="#">1500830000</a>                    |
| Version    | Presse, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118309317                                 |
| Cdt.       | 1 pièce(s)                                    |

## EPG 45

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Largeur    | 370 mm  | Largeur (pouces)    | 14,567 inch |
| Hauteur    | 123 mm  | Hauteur (pouces)    | 4,843 inch  |
| Profondeur | 80 mm   | Profondeur (pouces) | 3,15 inch   |
| Poids      | 2 500 g | Poids net           | 500 g       |

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Caractéristiques techniques

Temps de charge 0,5 h

## Description du contact

Plage de sertissage, min. 6 mm<sup>2</sup> Plage de sertissage, max. 150 mm<sup>2</sup>

## Données de l'outil - sertissage

|                           |                     |                           |                   |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Entraînement              | Électro-hydraulique | Section de l'embout, min. | 6 mm <sup>2</sup> |
| Section de l'embout, max. | 150 mm <sup>2</sup> | Levage                    | 16 mm             |

## Classifications

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001282    | ETIM 4.0   | EC001282    |
| ETIM 5.0   | EC000168    | ETIM 6.0   | EC000168    |
| eClass 6.2 | 21-04-38-11 | eClass 7.1 | 21-04-38-11 |
| eClass 8.1 | 21-04-38-11 | eClass 9.0 | 21-04-38-11 |
| eClass 9.1 | 21-04-38-11 |            |             |

## Agréments

ROHS Conforme

## Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Fiche de données**

**EPG 45**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

