

THM
THM UR20 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les étiquettes THM ET S7 non autocollantes et conditionnées en rouleaux permettent d'identifier les modules SIMATIC ET 200S, S7-300 and S7-400 de Siemens.

- Le logiciel M-Print® PRO permet le marquage individuel des étiquettes THM ET S7 à l'aide d'une imprimante THM.
- Les étiquettes se détachent aisément
- L'imprimante THM Plus S garantit une impression ultra-résistante

Informations générales de commande

Type	THM UR20 WS
Référence	1429420000
Version	THM, Repérages d'inserts, 90 x 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4050118233858
Cdt.	1 pièce(s)
imprimante compatible	2430920000 2448870000

THM
THM UR20 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	8 mm	Largeur (pouces)	0,315 inch
Hauteur	90 mm	Hauteur (pouces)	3,543 inch
Profondeur	0,08 mm	Profondeur (pouces)	0,003 inch
Poids net	376 g		

Caractéristiques générales

Agrément selon UL 969	Non	Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Couleur	blanc	Halogène	Oui
Largeur	8 mm	Matériau	Film vinyle
Nombre par feuille	1 000	Nombre par rouleau	1 000
Procédé d'impression	Transfer thermique	plage de température d'utilisation	-40...80 °C

Classifications

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT_U_REMOTE_16/17_EN
Données techniques	EPLAN_WSCAD
Données techniques	STEP
Logiciel	M-Print PRO configuration file

Fiche de données

THM
THM UR20 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins